


E12491



Liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP080--S



Sovellutus

Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67; IP 20; (M12 uros / RJ45 uros)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	367,2
Materiaalit		TPU / PA
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke M12

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



E12491




Liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP080--S

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; 2 x 2 x 0,38 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: TPU

