


# E12492



## Liitântäkaapeli

VSTGN040ZDS0010L04STGP080--S



### Sovellutus

Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Ristiinkytketty kytentäkaapeli; välikaapeli

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67; IP 20; (M12 uros / RJ45 uros)

### Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	702,5
Materiaalit		TPU / PA
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

### Sähköinen liitântä - urospistoke M12

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



# E12492




## Liitântäkaapeli

VSTGN040ZDS0010L04STGP080--S

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Liitântä



### Sähköinen liitântä - urospistoke RJ45

Pistokeliitântä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: TPU

