




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



Sovellutus		
Erityispiirre		Suojattu kaapeli
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus		Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67; IP 20; (M12 uros / RJ45 uros)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1364,5
Materiaalit		TPU / PA
Valukotelomateriaali		PA / TPU
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke M12

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; 2 x 2 x 0,38 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: TPU

