



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGD040ZDS0020H04


Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

2053,5

Mitat

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Materiaalit

PP

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGD040ZDS0020H04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 20 m, PUR, musta, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen