



**Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella**

ADOGD040ZDS0050H04


**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite

[V]

&lt; 60 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

**Käyttöolosuhteet**

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 67

**Mekaaniset tiedot**

Paino

[g]

5233,5

Mitat

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Materiaalit

PP

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu, niklattu

**Huomautuksia**

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGD040ZDS0050H04

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 50 m, PUR, musta, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



### Liitäntä



BK =                   Johdinvärit :  
 BN =                   musta  
 BU =                   ruskea  
 WH =                   sininen  
                           valkoinen