


Kytkestävä liitin

SDOGD040ZDSFKP



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Malli	Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12; (käytettäessä 1.5 mm ² johtimia)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	29
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu
Tiivistemateriaali	NBR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytkestävä liitin


SDOGD040ZDSFKP

Sähköinen liitântä

ruuviliittimet: 0,75...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 8...10 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu; tiiviste: NBR; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,4 Nm



Liitântä

