


Liitântäkaapeli naaras pistokkeella

ADOAH120ZDS0010H12



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	1,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	623,5								
Materiaalit	PUR								
Valukotelomateriaali	PUR								
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>360 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.	Vääntörasitus	360 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.								
Vääntörasitus	360 °/m								

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitântäkaapeli naaraspistoikkeella


ADOAH120ZDS0010H12

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitântä

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
GY/PK =	harmaa/vaal.punainen
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen
RD/BU =	punainen/sininen