
E12511

Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGN040ZDS0005L04



CE

Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	349,2
Mitat	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E12511

Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGN040ZDS0005L04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BU =	sininen
OG =	oranssi
WH =	valkoinen
YE =	keltainen