


Ethernet RJ45 -liitin

RJ45-Steckverbinder



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 20

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	10,4
-------	-----	------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä

veitsiliittimet : 0,34 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x RJ45, suora



E12514

Ethernet RJ45 -liitin

RJ45-Steckverbinder



Liitäntä

