


## Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 53MM BASIC



## Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja  
käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Mekaaniset tiedot

|                                  |                                                             |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Paino                            | [g]                                                         | 60,5    |
| Tunnistuskiekon halkaisija       | [mm]                                                        | 53      |
| Reikäväli                        | [mm]                                                        | 80      |
| Venttiilin ohjausakselin korkeus | [mm]                                                        | 30      |
| Materiaalit                      | tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs |         |
| Kiristysmomentti                 | [Nm]                                                        | 2,5...3 |

## Tarvikkeet

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Toimitettavat osat | linssikantaruuvi : 1 x M6 x 16, ruostumaton teräs |
|--------------------|---------------------------------------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|