


Y-haaroitin

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

60 AC/DC

Suojaluokka

II

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

37,1

Materiaalit

PUR musta

Valukotelmateriaali

PUR, Halogeniton

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Y-haaroitin


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR, Halogeniton; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR, Halogeniton; Koskettimet: kullattu

