


Y-liitäntäkaapeli

YDOGS040PLS0002H02



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	154,2								
Mitat [mm]	24 x 24 x 54								
Materiaalit	PA								
Haaroitusrasian porttimäärä	2								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

E12553



Y-liitäntäkaapeli

YDOGS040PLS0002H02

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

2 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora; Koskettimet: niklattu



Liitäntä



BK =

BN =

Johdinvärit :

musta

ruskea