




Liitäntäkaapeli

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...24 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-30...70
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	173,7
Valukotelomateriaali	PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E12557



Liitäntäkaapeli

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 6,4 mm; kierretty; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu



Liitäntä

