


Y-liitäntäkaapeli

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	461,3
Materiaalit	PA; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	2
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä > 5 Mio.
	Vääntörasitus ± 180 °/m

Y-liitäntäkaapeli

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä - DEUTSCH-liitin

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Pistokeliitäntä: 2 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

