




Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella

ADOGX060--A002E06



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	12...24 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...100
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	246,4
Materiaalit		PBT
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E12565



Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella


ADOGX060--A002E06

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Liitäntä



BN = Johdinvärit :
RD = ruskea
WH = punainen
 valkoinen

Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora; Koskettimet: niklattu