


Liitäntäkaapeli signaalivaloille, joissa 8-nap. liittimet

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS


Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sovellutus

kaapeli DV13xx & Dv15xx-sarjan valotornien liittämiseksi IO-Link-masteriin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

51

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli signaalivaloille, joissa 8-nap. liittimet

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

