




Kytkestävä AMP-pistoke

SDOGV060--AFKCR



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	12...24 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...100
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	14
Mitat	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiaalit		liitinkotelo: PBT; Koskettimet: tinattu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peitetulppa: 6
		erillisten karojen tiivistys: 2 x 0,5 mm ²
		erillisten karojen tiivistys: 4 x 2,5 mm ²
		Puristusliittimet: 6
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 2 x 0,5 mm ²		

E12582




Kytkestävä AMP-pistoke

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora; Koskettimet: tinattu