




Kytkestävä liitin

SDOGS060--AFKCR



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	15,1
Materiaalit	messinki niklattu; PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E12583



Kytkestävä liitin

SDOGS060--AFKCR

Sähköinen liitäntä

6 x 0,5 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin (DT-06-6S-CE02)



Liitäntä

