


E12613



Liitäntäkaapeli

ASTGH030MSS00,5H03



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	30,5
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi; lukkomutteri: niklattu messinki
Kiristysmomentti [Nm]	0,6...1,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E12613



Liitäntäkaapeli

ASTGH030MSS00,5H03


Sähköinen liitäntä



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä

