


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

62,1

Materiaalit

messinki niklattu; kotelo: TPU

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E12614



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

