


Asennuskulmarauta

VALVE BRACKET 30-50MM



Sovellutus

Malli

mekaaniset liitännät pneumaattisiin toimilaitteisiin VDI / VDE 3845

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

454,5

Reikäväli asennuskiinnikettä varten

80 x 30 / 130 x 30 mm

Akselikorkeus venttiiliohjaukselle

30 / 40 / 50 mm

Sopii akselihalkaisijoille

[mm]

> 38

Materiaalit

asennuskulmarauta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); akselisoitin: alumiini

E12628



Asennuskulmarauta

VALVE BRACKET 30-50MM

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiokoloruuvi: 1 x M6 x 45, ruostumaton teräs
	kuusiokoloruuvit: 8 x M5 x 8, ruostumaton teräs
	kuusiomutterit: 8 x M5, ruostumaton teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------