


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0005H05



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

63 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1082,5

Mitat

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materiaalit

PP

Valukotelomateriaali

TPE

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântakaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0005H05

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitântä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY