
E12644

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0020H05



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Malli		Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	63 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	16
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	4315,5
Mitat	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiaalit		PP
Valukotelomateriaali		TPE
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E12644

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGX050MSS0020H05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

