


E12650



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAX050MSS0050H05



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

63 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

10609

Mitat

[mm]

39 x 16 x 38,1

Materiaalit

PP

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAX050MSS0050H05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 50 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY