
# E12654

## Liitäntäkaapeli

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Sovellutus** | | |
| Erityispiirre | | Kullatut koskettimet |
| Malli | | Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu |
| **Sähköiset tiedot** | | |
| Käyttöjännite | [V] | 64 DC |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 16 |
| **Käyttöolosuhteet** | | |
| Ympäristölämpötila | [°C] | -40...90 |
| Suojausluokka | | IP 67 |
| **Mekaaniset tiedot** | | |
| Paino | [g] | 470,1 |
| Materiaalit | | PP |
| Valukotelomateriaali | | TPE |
| Mutterin materiaali | | messinki, niklattu |
| **Huomautuksia** | | |
| Pakkausyksikkö | | 1 kpl |

# E12654

## Liitäntäkaapeli

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2,0 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu




### Sähköinen liitäntä - 2

Liitäntä




### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

