


Liitäntäkaapeli

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

64 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1119,7

Materiaalit

PP

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5,00 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Sähköinen liitântä - 2

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

