


Liitäntäkaapeli

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

64 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1119,7

Materiaalit

PP

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

**Liitântäkaapeli**

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS

Sähköinen liitântäKaapeli: 5,0 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Sähköinen liitântä - urospistoke**

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

**Sähköinen liitântä - 2****Liitântä****Sähköinen liitântä - Naarasliitin**

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

