


## Liitäntäkaapeli

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS



## Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Malli

Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

64 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

16

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 67

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

4299,9

Materiaalit

PP

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitântäkaapeli

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 20,0 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


### Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



### Sähköinen liitântä - 2

#### Liitântä



### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

