


Asennuskulmarauta

VALVE BRACKET 20-40MM



Sovellutus

Malli

mekaaniset liitännät pneumaattisiin toimilaitteisiin VDI / VDE 3845

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

471,5

Reikäväli asennuskiinnikettä varten

80 x 30 / 130 x 30 mm

Akselikorkeus venttiiliohjaukselle

20 / 30 / 40 mm

Sopii akselihalkaisijoille

[mm]

> 38

Materiaalit

asennuskulmarauta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); akselisoitin: alumiini

E12674



Asennuskulmarauta

VALVE BRACKET 20-40MM

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiokoloruuvi: 1 x M6 x 60, ruostumaton teräs

kuusiokoloruuvit: 8 x M5 x 8, ruostumaton teräs

kuusiomutterit: 8 x M5, ruostumaton teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl