


E12689



USB-liitäntäkaapeli

USB/M12 CABLE



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	5 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Liitännät	
USB	
Versio	2.0 A
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	50,8
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke USB	

Pistokeliitäntä: 1 x USB, suora






USB-liitäntäkaapeli

USB/M12 CABLE

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, suojattu

Liitäntä



RD	punainen
WH	valkoinen
GN	vihreä
BK	musta
screen	vaippa

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: kullattu

