


Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 65MM BASIC



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja
käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	79,8
Tunnistuskiekon halkaisija	[mm]	65,6
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	30
Materiaalit	tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs; Paikkaosoitin : PA 6 keltainen	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5...3

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

linssikantaruuvi : 1 x M6 x 25, ruostumaton teräs EN ISO 7380-2:2011

E12724



Tunnistuskiekkö venttiilitoimilaitteille

PUCK 65MM BASIC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl