


Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja
käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	81,1
Tunnistuskiekon halkaisija	[mm]	65,6
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	30
Materiaalit	tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs; Paikkaosioitin : PA 6 keltainen	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5...3

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

linssikantaruuvi : 1 x M6 x 25, ruostumaton teräs EN ISO 7380-2:2011

E12725



Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl