




Asennusholkki päätyrajoittimella

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Sovellutus	
Erityispiirre	tarttumaton
Malli	päätyrajoittimella
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	28,25
Asennusohje	asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva)
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 28
Kierremerkintä	M12 x 1
Sisähalkaisija [mm]	8
Materiaalit	teräs galvanoitu; tarttumaton; lukkomutterit: teräs galvanoitu; tarttumaton
Kiristysmomentti [Nm]	5; (lukkomutterit: 10)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Mutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
kaaviot ja käyrät	

Asennus

