




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

AD0GB050ZDS0005B05



Sovellutus		
Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 400 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	390
Mitat	[mm]	26 x 26 x 49,9
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 7,5 x kaapelihalkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGB050ZDS0005B05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH