




Kytkestävä liitin

SDOGB050ZDSFKPG



| Sovellutus                    |      |                                      |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|
| Erityispiirre                 |      | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa                |      | kyllä                                |
| Sähköiset tiedot              |      |                                      |
| Käyttöjännite                 | [V]  | < 400 AC/DC                          |
| Suojausluokka                 |      | II                                   |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A]  | 9                                    |
| Käyttöolosuhteet              |      |                                      |
| Ympäristölämpötila            | [°C] | -25...85                             |
| Suojausluokka                 |      | IP 67                                |
| Mekaaniset tiedot             |      |                                      |
| Paino                         | [g]  | 48,808                               |
| Valukotelomateriaali          |      | PA; PUR                              |
| Mutterin materiaali           |      | sinkkipainevalu, niklattu            |
| Tiivistemateriaali            |      | NBR                                  |
| Huomautuksia                  |      |                                      |
| Pakkausyksikkö                |      | 1 kpl                                |

# E12774



## Kytkestävä liitin

SDOGB050ZDSFKPG

### Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; AWG 16

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PA; PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; tiiviste: NBR; Koskettimet: kullattu



### Liitäntä

