


## Kytkestävä urosliitin

SSTGB030ZDSFKPG



## Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

## Sähköiset tiedot

|                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Käyttöjännite                 | [V] | < 300 AC/DC |
| Suojausluokka                 |     | II          |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 12          |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...85 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |     |                           |
|----------------------|-----|---------------------------|
| Paino                | [g] | 51,9                      |
| Valukotelomateriaali |     | PBT                       |
| Mutterin materiaali  |     | sinkkipainevalu, niklattu |

## Huomautuksia

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Huomautuksia   | nasta 1 johtava |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl           |

# E12775



## Kytettävä urosliitin

SSTGB030ZDSFKPG

### Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuoja: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PBT; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



### Liitäntä

