


Kytkestävä urosliitin

SSTGB050ZDSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 300 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	9

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	54,7
Valukotelomateriaali		PBT
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Huomautuksia	nasta 4 aikaistettu
Pakkausyksikkö	1 kpl

E12776



Kytettävä urosliitin

SSTGB050ZDSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm; AWG 16

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PBT; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

