




T-haaroitin

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 300 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot


Paino	[g]	71,25
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke A

Pistokeliitäntä: 7/8"; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu






T-haaroitin

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS


Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Pistokeliitäntä: 7/8"; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin C

Pistokeliitäntä: 7/8"; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu

