


Asennuspanta pyörösynteriantureille

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45



Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...50

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

12,1

Materiaalit

asennuspanta: POM; kiinnike: alumiini; ruuvi: ruostumaton teräs

Kivistysmomentti

[Nm]

0,5; (Kiinnitysruuvi)

Puristusalue

[mm]

44...45

Männän halkaisija

[mm]

40

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiokoloruuvit: 1 x SW2,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

kaaviot ja käyrät

Asennus

