


Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Poistuva tuote



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

350,2

Materiaalit

TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu



Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	ruuvi
	merkintäkenttä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu





Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 2 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

