




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010B08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	537,5
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		kotelo: TPU musta
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa	min. 15 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3 m/s
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 30 °/m



Liitäntäkaapeli naaras pistokkeella

ADOGH080MSS0010B08

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm



Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

värit DIN 47100
mukaan

Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen