


E12215



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGA050MSS0006C04



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	378,8
Mitat [mm]	38 x 15 x 31
Materiaalit	kotelo: TPU musta
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Huomautuksia	CAN-päätevastus (120 Ω) on sisäänrakennettu M12-pistokeliittimeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl



Liitântäkaapeli urospistokkeella


ASTGA050MSS0006C04

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 6 m, PVC, Halogeniton, violetti, Ø 6,7 mm, suojattu; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitântäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitântä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BU =	sininen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
screen =	vaippa