


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0025B08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1206
Mitat	[mm]	28 x 15 x 38
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH080MSS0025B08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 25 m, PUR, musta; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm



Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

värit DIN 47100
mukaan

BN =	Johdinvärit : ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen