


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0010H08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		< 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]		2; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		613
Mitat [mm]		28 x 15 x 38
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080MSS0010H08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen