




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Sovellutus		
Erityispiirre		Suojattu kaapeli
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus		Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67; IP 42; (M12 uros / RJ45 uros)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	371,3
Materiaalit		PUR / PC
Valukotelomateriaali		PUR / PC
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl


Sähköinen liitäntä - urospistoke M12

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Sähköinen liitäntäKaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,2 mm, suojattu; 4 x 0,38 mm²**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45**

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattu

