


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0010H03



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

386,5

Mitat

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiaalit

TPU musta

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 2 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0010H03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BN =
BU =
GN/YE =

Johdinvärit :
ruskea
sininen
vihreä/keltainen