
E12289

Kytkettävä urosliitin

SSTGN040ZDSFKSG



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Malli		Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	44,6
Mitat	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E12289

Kytkettävä urosliitin

SSTGN040ZDSFKSG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm; AWG 18

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava



Liitäntä

