


Poistuva tuote

**Sovellutus**

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Suojaluokka III

Maks. kuormitettavuus / moduli [A] 2

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 6

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...80



Haaroitusrasia

ZDO8F04HMSS0002H10

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	384,2	
Mitat	[mm]	21 x 26 x 145	
Materiaalit		PBT-GF20; messinki niklattu	
Valukotelmateriaali		PBT-GF 20 / messinki, niklattu	
Haaroitusrasian porttimäärä		8	
Liitintyyppi		M8	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²	
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.	
	Vääntörasitus	± 180 °/m	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu





	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

E12293

Haaroitusrasia

ZDO8F04HMSS0002H10

