


Päätevastus PROFIBUS DP -väylään

ProfiBus Terminat. Resistor



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)
-----------------------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	9,9
Mitat [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

**Päätevastus PROFIBUS DP -väylään**

ProfiBus Terminat. Resistor

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm

**Liitäntä**