


Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH020MSS0002C02



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-20...50

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

145,2

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 7,5 x kaapelihalkaisija

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 5,5 m/s 5 m vaakasuuntaisella matkalla ja 10 m/s² maks.kiihtyvyydellä

Taivutuskertojen lukumäärä

> 5 Mio.

suurin sallittu vetolujuus

50 N/mm² staattinen

20 N/mm² dynaaminen



Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH020MSS0002C02

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8 mm, suojattu; 2 x 0,25 mm²

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitântäkaapeli: vaippa kytketty



Liitântä

